

Timken®

# 调心滚子轴承 命名规则和轴 承型号

# TIMKEN

Where You Turn

轴承 · 特种钢 · 工业技术服务



## 2 23 22 K YM W33 C3

双列

游隙

### 尺寸系列

调心滚子轴承按照宽度和外径尺寸可分为不同系列。宽度系列为:0、1、2、3、4; 外径系列为:8、9、0、1、2、3。

特征代码

保持架形式

### 内径代码

中小内径尺寸

内径代码 $\times 5$  = 内径尺寸, 单位为mm  
[如, 内径 =  $22 \times 5 = 110\text{mm}$ ]

大内径尺寸

内径代码=内径尺寸, 单位为mm  
[如: 232/600YMBW507C08,  
内径=600mm]

### 内孔形式

两种内孔形式

若轴承型号中无标注, 则为直孔;  
若轴承型号中有K, 则为锥孔。

## 系列号

轴承型号

21300	22200	22300	23000	23100	23200	23300	23900	24000	24100
21305	22205	22308	23022	23120	23218	23318	23926	24020	24122
21306	22206	22309	23024	23122	23220	23320	23928	24022	24124
21307	22207	22310	23026	23124	23222	23322	23932	24024	24126
21308	22208	22311	23028	23126	23224	23324	23934	24026	24128
21309	22209	22312	23030	23128	23226	23326	23936	24028	24130
21310	22210	22313	23032	23130	23228	23328	23938	24030	24132
21311	22211	22314	23034	23132	23230	23330	23940	24032	24134
21312	22212	22315	23036	23134	23232	23332	23944	24034	24136
21313	22213	22316	23038	23136	23234	23338	23948	24036	24138
21314	22214	22317	23040	23138	23236	23340	23952	24038	24140
21315	22215	22318	23044	23140	23238		23956	24040	24144
21316	22216	22319	23048	23144	23240		23960	24044	24148
21317	22217	22320	23052	23148	23244		23964	24048	24152
21318	22218	22322	23056	23152	23248		23968	24052	24156
	22219	22324	23060	23156	23252		23972	24056	24160
	22220	22326	23064	23160	23256		23976	24060	24164
	22222	22328	23068	23164	23260		23980	24064	24168
	22224	22330	23072	23168	23264		23984	24068	24172
	22226	22332	23076	23172	23268		23988	24072	24176
	22228	22334	23080	23176	23272		23992	24076	24180
	22230	22336	23084	23180	23276		23996	24080	24184
	22232	22338	23088	23184	23280		239500	24084	24188
	22234	22340	23092	23188	23284		239530	24088	24192
	22236	22344	23096	23192	23288		239560	24092	24196
	22238	22348	230500	23196	23292		239600	24096	241500
	22240		230530	231500	23296		239630	240500	241530
	22244		230560	231530	232500		239670	240530	241560
	22248		230600	231560	232530		239710	240560	241600
	22252		230630	231600	232560		239750	240600	241670
	22256		230670	231630	232600		239800	240630	241710
			230710	231670	232670		239850	240670	241750
			230750	231800	232710		239900	240710	241900
			230800		232750		239950	240750	241950
			230850		232800		2391060	240800	
			230900		232900		2391180	240850	
			230950		2321060			240900	
								240950	
								2401000	
								2401060	
								2401120	

**TIMKEN**  
Where You Turn

轴承·特种钢·精密部件·润滑产品·  
密封·翻新和修复·工业技术服务  
[www.timken.com.cn](http://www.timken.com.cn)

Timken®是铁姆肯公司之注册商标

© 2007铁姆肯公司  
中国印刷  
5M 01-07 编号: 10051C