


Timken® 大直径钢管

90多年以来，客户信赖铁姆肯公司为其提供优质、创新和高性能的钢材产品，以在竞争中拔得头筹。我们不断探索，通过研发各种增值产品和服务来满足客户需求。大直径热轧无缝机械钢管的应运而生是我们履行对客户承诺的又一例证。

扩大尺寸供应能力使我们能提供较以往大得多的尺寸，加之一流的制造工艺，我们能生产最大外径达13英寸（330毫米）的大直径钢管。铁姆肯公司是北美唯一一家能够提供该尺寸范围内热轧无缝机械钢管的供应商，更随时准备库存为全球客户缩减交货时间。

供应能力的增强使我们能够提供外径为12.5英寸（317.5毫米）、12.75英寸（324毫米）和13英寸（330毫米）三种规格，壁厚以0.25英寸（6.4毫米）为增量从1.5英寸至3英寸（38.1毫米至76.2毫米）的管材。



无缝合金机械钢管的全部尺寸范围：

外径：1.90英寸（48.3毫米）至
13.00英寸（330毫米）

壁厚：0.25英寸（6.4毫米）至
3.00英寸（76.2毫米）

铁姆肯公司的大直径热轧无缝机械钢管用于制造关键应用零部件，例如带轮、齿轮、轴承和油缸等。

我们经验丰富的员工严格控制从熔炼到表面加工处理的整个制造流程，帮助客户提高其产品的可制造性，并增强最终产品的性能。

此外，我们高附加值的精密钢制零部件产品线随时帮助客户定制特定参数的成品。

铁姆肯公司，以其创新的摩擦管理和动力传动产品及服务帮助客户的设备运转更快速，更高效，是您提高工作效率的最佳选择（Where You Turn™）。

如需了解更多Timken®钢材产品相关信息，请致电021-61138000联系铁姆肯公司钢材销售代表，或访问我们的网站：www.timken.com/zh-cn/products/steel。

TIMKEN

Where You Turn

轴承 · 特种钢 · 工业技术服务

尺寸规格：

外径：12.5英寸（317.5毫米）
12.75英寸（324毫米）
13英寸（330毫米）
壁厚：1.5英寸至3英寸
（38.1毫米至76.2毫米）
增量：0.25英寸（6.4毫米）

公差：

外径：正负1%
壁厚：正负10%

材料牌号

美国钢铁协会标准	欧洲标准当量	日本工业标准
1018	C17E2C	SS400
1026	C25	--
1030	C30	S30C
4130	--	SCM 430
4140	42CrMo4	SCM 440
8620	20NiCrMo2	SNCM 220
ST52	ST52	SM53B
TIM6V	TIM6V	--

热处理选择：

- 退火
- 去应力
- 正火
- 回火

（欲了解更多牌号和尺寸，请咨询铁姆肯公司销售代表。）

为众多行业提供钢材解决方案：

航空 · 汽车 · 轴承 ·
经销 · 能源 · 工业

www.timken.com.cn

Timken®是铁姆肯公司之注册商标

© 2009 铁姆肯公司
中国印刷

0.5M 07-09 编号：10158C