

TIMKEN

SERIA UC

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE TIMKEN® Z ŁOŻYSKAMI SAMONASTAWNYMI

ZAPROJEKTOWANE DO OSIĄGANIA OPTIMALNYCH WYNIKÓW

Zespoły łożyskowe Timken® z łożyskami samonastawnymi serii UC to nowa linia niezawodnych produktów firmy Timken do większości zastosowań.

Od ponad 110 lat innowacje firmy Timken — w tym wprowadzenie łożysk z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym oraz zespołów łożyskowych w oprawach — utrzymują świat w ruchu. Kontynuujemy te innowacje, stosując naszą rozległą wiedzę inżynierską w zakresie łożysk, metalurgii, czy technice uszczelnień tak, aby zapewniać coraz lepsze osiągi wynikające z zastosowania naszych produktów.

WYDŁUŻENIE CZASU PRACY I OBNIŻENIE KOSZTÓW OBSŁUGI URZĄDZEŃ

- Łożyska ze sferycznymi pierścieniami zewnętrznymi i precyzyjnie obrobionymi oprawami z żeliwa zapobiegają obrotowi pierścienia zewnętrznego w gnieździe oprawy
- Łożyska przenoszą statyczną niewspółosiowość wału wynoszącą ± 3 stopnie
- Zaprojektowane do pracy w temperaturze od -20°C do 100°C
- Łożyska z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym zapewniają lepsze podparcie wału
- Oprawy o wysokiej wytrzymałości są odpowiednie do większości zastosowań przemysłowych

SOLIDNE USZCZELNIENIA PRZYSTOSOWANE DO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH WARUNKÓW

- Precyzyjne uszczelnienie zapewniające większą trwałość łożyska i mniejszy wyciek smaru
- Łączona konstrukcja uszczelnienia obejmująca stalowy odrzutnik w celu dodatkowej ochrony łożyska

SZEROKA GAMA ZESPOŁÓW GOTOWYCH DO MONTAŻU

- Pięć konstrukcji opraw w wymiarach metrycznych i calowych
- Konstrukcja z wkrętami dociskowymi umożliwia łatwy montaż
- Zamiennosc bez konieczności modyfikacji - dla wielu zastosowań
- Dostępność w lokalnych centrach dystrybucji

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE
UCP Z OPRAWAMI
STOJĄCYMI
12 mm do 90 mm
(1/2 cala do 3 1/2 cala)

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE UCT
Z OPRAWAMI
NACIĄGOWYMI
12 mm do 85 mm
(1/2 cala do 3 1/4 cala)

ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM
PIERŚCIEŃ WĘWĘTRZNYM SERII UC
12 mm do 90 mm
(1/2 cala do 3 1/2 cala)

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE UCFL Z OPRAWAMI
KOLNIERZOWYMI Z DWOMA OTWORAMI
12 mm do 90 mm
(1/2 cala do 3 1/2 cala)


ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE
UCF Z OPRAWAMI
KOLNIERZOWYMI
Z CZTEREMA OTWORAMI
12 mm do 90 mm
(1/2 cala do 3 1/2 cala)

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE UCFC
Z OPRAWAMI
KOLNIERZOWYMI Z CZOPEM
PROWADZĄCYM
12 mm do 90 mm
(1/2 cala do 3 1/2 cala)



BRANŻE/ZASTOSOWANIA

- Transport materiałów
- Przetwórstwo spożywcze
- Rolnictwo
- Magazynowanie
- Wentylatory/dmuchawy przemysłowe
- Produkcja szkła
- Produkcja cegieł
- Przemysł celulozowo-papierniczy



FIRMA TIMKEN OFERUJE PEŁEN ZAKRES

ZESPOŁÓW ŁOŻYSKOWYCH W OPRAWACH DZIELONYCH I NIEDZIELONYCH DO KAŻDEGO TYPU URZĄDZEŃ

Produkty firmy Timken są zamienne ze standardowymi konstrukcjami stosowanymi w przemyśle.



OPRAWY DZIELONE SNT
Indywidualne rozwiązanie,
wydajna praca



OPRAWY DZIELONE SAF
Optymalna nośność,
przedłużona trwałość



**ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE BARYŁKOWYCH
W OPRAWIE NIEDZIELONEJ**
Ochrona w trudnych warunkach,
wysoka wydajność



**ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE TYPU E
Z ŁOŻYSKIEM STOŻKOWYM**
Większa niezawodność,
lepsza wydajność



**ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE Z ŁOŻYSKAMI
SAMONASTAWNYMI**
Łatwy montaż,
elastyczne opcje

SKONTAKTUJ SIĘ Z FIRMĄ TIMKEN

Aby uzyskać adres najbliższego przedstawiciela firmy Timken, wejdź na stronę www.timken.com.

TIMKEN

Zespół Timken wykorzystuje swoją wiedzę w celu poprawy niezawodności i wydajności urządzeń pracujących w różnych gałęziach przemysłu na całym świecie. Firma Timken projektuje, wytwarza i dostarcza wysokiej jakości części mechaniczne w tym łożyska, przekładnie, łańcuchy oraz inne produkty i usługi związane z przeniesieniem mocy.

www.timken.com

Stronger. Commitment. Stronger. Value. Stronger. Worldwide. Stronger. Together. | Stronger. By Design.